

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/2-16
GTIN	4062406055769
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteenousu	1,588 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	6
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	6

Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	62 mm
Kierteen Ø	63,5 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/2-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi