

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4.3/4-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 4.3/4-14
GTIN	4062406056599
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 120,65 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 119 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	119 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Terien lkm Z	12
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	44 mm
Lastu-urien määrä	12

Kierteen syvyys	180,975 mm
Kierteen Ø	120,65 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	4.3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi