

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 5-12
GTIN	4062406056667
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 127 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 125 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	12
Alkureiän Ø	125 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	190,5 mm
Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D _s	56 mm
Lastu-urien määrä	12

Kierteen Ø	127 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,1 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi