

Garant

Kutistusistukka, jossa jäähdytyskanavareitit ja vahvistetut seinät, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero

308296 10

GTIN

Tuoteluokka

31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työväliseinän pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- HSS:lle ja kovametallille.
- Varret kovasorvattu (tasainen käynti!)
- Ballufchip-poraus
- Lasihelmipuhallettu
- Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet

Etu:

Optimoitu rakenne. Vaimentaa värinää, paremmat työkappaleen pinnat, suojaa karaa ja työkalua.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailemakuutistustilaitteille.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 304755.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta

70 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	26,5 mm
Ulko-Ø D	33,3 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Alakaappi laitteelle	354290