



Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu, DIN 6367, Tuurnan Ø:lle: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309861 16
GTIN	4250122674177
Tuoteluokka	30N

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Huomautus:

Yhteensopivuus:

- Liitäntä HSK, PSC.
- Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus	6 mm
Pään Ø	20 mm
kierre M	M8
Kierrepitus	16 mm
Tuurnan Ø:lle	16 mm
Standardi	DIN 6367

Tuotetyyppi

Kiinnitysruuvi