

**Garant****Weldon-varsien pidike, lieriömäinen, kapea, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300415 6      |
| GTIN         | 4045197700889 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen istukka, Weldon-varsi ja kaksi kiinnitysruuvia työkalun kiinnitykseen. Ø 6 mm:n läpäreikä **sisäjähdytykseen**.

**Malli:**

Kiinnitysruuvityyppi: M6 × 0,5 – TX 10

**Etu:**

- **Pieni häiriösärmä kapean rakenteen ansiosta.**
- **Vaihtelevat kiinnityspituudet.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kiinnitysruuvi nro 300416.

**Tekninen kuvaus**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 6 mm          |
| L <sub>1</sub>             | 40 mm         |
| Kokonaispituus L           | 150 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>           | 9,8 mm        |
| Ulko-Ø D                   | 20 mm         |
| Sisäjähdytys               | kyllä         |
| Tuotetyyppi                | Weldonistukka |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308785 40 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                               | 308830 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40            | 308630 40 |
| Kiristysruuvi mikrokiinnikkeelle Kierteen koko M6  | 300416 M6 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308765 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50                               | 308830 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308660 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308605 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| KiinnityspulttiMuoto A Sopii ISO-varteen 40  | 308600 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308620 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308806 40 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308785 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40                                     | 308610 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308790 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                                     | 308650 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                 | 308802 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308795 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                          | 308615 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308700 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50                      | 308720 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |

|  |            |
|--|------------|
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                      | 308635 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                                  | 308790 50  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30                                  | 308760 30  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                  | 308760 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                                  | 308795 50  |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)<br>Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-<br>varteen 50              | 308615 50  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30                             | 308610 30  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50                             | 308610 50  |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M                                  | 308670 40M |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                             | 308650 50  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                                  | 308760 50  |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50   | 308740 50  |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                             | 308620 50  |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50  | 308640 50  |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30                                  | 308785 30  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                  | 308765 40  |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50  | 308600 50  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30                                  | 308765 30  |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                      | 308660 40  |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40   | 308740 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50                               | 308605 50  |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40  | 308640 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii<br>ISO-varteen 40        | 308801 40  |