

Garant**Weldon-varsien pidike, lieriömäinen, kapea, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300415 18
GTIN	4045197701848
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen istukka, Weldon-varsi ja kaksi kiinnitysruuvia työkalun kiinnitykseen. Ø 6 mm:n läpäreikä **sisäjähdytykseen**.

Malli:

Kiinnitysruuvityyppi: M14 × 1 – SKT 5

Etu:

- **Pieni häiriösärmä kapean rakenteen ansiosta.**
- **Vaihtelevat kiinnityspituudet.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnitysruuvi nro 300416.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	156 mm
Ø D ₂	28 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
L ₁	100 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiristysruuvi mikrokiinnikkeelle Kierteen koko M14	300416 M14
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40