

Garant**Weldon-varsien pidike, lieriömäinen, kapea, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300415 14
GTIN	4045197701824
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen istukka, Weldon-varsi ja kaksi kiinnitysruuvia työkalun kiinnitykseen. Ø 6 mm:n läpäreikä **sisäjähdytykseen**.

Malli:

Kiinnitysruuvityyppi: M12 × 1 – SKT 5

Etu:

- **Pieni häiriösärmä kapean rakenteen ansiosta.**
- **Vaihtelevat kiinnityspituudet.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnitysruuvi nro 300416.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
L ₁	100 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ø D ₂	23 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Kiristysruuvi mikrokiinnikkeelle Kierteen koko M12	300416 M12
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
	308700 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308720 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308765 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50

308600 50

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308830 50

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308660 50

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308785 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30

308765 30

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308801 40

KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308615 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308650 50

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308820 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40