

Garant**TKM-NC-paikoitusreikäpora 142° kierteinen, pinnoittamaton, Ø DC h6: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121070 6
GTIN	4045197038654
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Tarkka **keskiosan kärkihionta. Helppo alkuporaus** ja **hyvä muototarkkuus** keskiöporauksessa. Luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

≥ Ø 6 mm **vääntiötasolla HB**

Käyttö:

Kärkikulma **142°** soveltuu seuraavan kierukkaporan ohjaukseen.

Huomautus:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _c	6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	13 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	h6

Kärkikulma	142 astetta
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		