

**FAHRION®**  
FAHREYONER PROZESSION**ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308981 8      |
| GTIN         | 2050001767080 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

**Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 8 mm        |
| Sovitin           | ER 32       |
| Standardi         | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 5 µm      |
| tyyppi            | 470 E       |
| Ulko-Ø D          | 33 mm       |
| Kokonaispituus L  | 40 mm       |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki