

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki, ER 11, Nim. kiristys-Ø d: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308881 3,5
GTIN	2050001767653
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	3,5 mm
Sovitin	ER 11
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	4008 E
Ulko-Ø D	11,3 mm
Kokonaispituus L	18 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki