

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308946 13
GTIN	2050001767172
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan.

**Vastaa** standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	13 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki