

**FAHRION®**  
FAHRION QUALITY PROTECTION**ER-kiristysholkki HP, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309370 4
GTIN	2050001766748
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

**Pyörintätarkkuus** ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

**Huomautus:**

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	4 mm
Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	426 E

Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki