

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-Ø d: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308911 11
GTIN	2050001766564
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

**Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	11 mm
Sovitin	ER 20
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	428 E
Ulko-Ø D	21 mm
Kokonaispituus L	31,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

