

**FAHRION®**  
FAHRENYOND PROTECT**ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308941 9
GTIN	2050001765635
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

**Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	9 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	430 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki