

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308941 10     |
| GTIN         | 2050001765642 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

**Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 10 mm       |
| Sovitin           | ER 25       |
| Standardi         | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 5 µm      |
| tyyppi            | 430 E       |
| Ulko-Ø D          | 26 mm       |
| Kokonaispituus L  | 34 mm       |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki