

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308992 25
GTIN	2050001767431
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan.

**Vastaa** standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	25 mm
Sovitin	ER 40
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	471 E
Ulko-Ø D	40,7 mm
Kokonaispituus L	46 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki