

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 11 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308990 11 |
| GTIN | 2050001765352 |
| Tuoteluokka | 39Y |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 11 mm |
| Sovitin | ER 40 |
| Standardi | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm |
| tyyppi | 472 E |
| Ulko-Ø D | 41 mm |
| Kokonaispituus L | 46 mm |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki