



## Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 360



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081543 360
GTIN	4062406056858
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

**Malli:**

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, kääntyvä valaisimen pää, portaaton himmennys kääntönupilla. Läpikuultava suojuus huolehtii häikäisemättömästä 360°:n valaistuksesta. Jalka, jossa on magneetti ja ripustuskoukku.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

### Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 54
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
akun jännite	3,7 V
Akkutyyppi	Litiumioni

Valovirta	60 - 1000 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika	1,5 h
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei
Paino	470 g
Kokonaispituus	260 mm
Tuotetyyppi	Työvalaisin