



## Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 380



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081549 380
GTIN	4062406056865
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

**Malli:**

Kapea akkukäyttöinen LED-valaisin, pää- ja kohdevalo valaistukseen pienissä tiloissa. Portaaton himmennys kääntönupilla, johon pääsee helposti käsiksi. Joustava kiinnitys kierrettävällä magneettijalalla, jossa on integroitu ripustuskoukku.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää latauskaapelin.

### Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika	2,5 h
IP-suojausluokka	IP 54

Valovirta	120 - 500 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyyppi	Litiumioni
Kokonaispituus	380 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Paino	250 g
Tuotetyyppi	Sauvalaisin