



Akkukäyttöinen LED-kynävalaisin, Tyyppi: 170



Tilaustiedot

Tilausnumero	081579 170
GTIN	4062406056872
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-kynälamppu, pää- ja kohdevalo, taskupidikkeessä vahva pitomagneetti. 360° käännettävä magneetikanta, jossa on pallonivel.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Valovirta	220 lm
Valaisuaika	2,5 h
akun jännite	3,7 V
ATEX-vyöhyke	ei
Paino	83 g

Akkukapasiteetti	1,1 Ah
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta, porras 2	80 lm
IP-suojaluokka	IP 20
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	170 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Kokonaisleveys	20 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu