

Garant**Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdtytys, Tuurnan Ø:lle: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	575096 16
GTIN	4062406057053
Tuoteluokka	53D

Kuvaus**Malli:**Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. **Jäähdytysainerei'illä.****Käyttö:**GARANT-pyöro- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. **Huomaa kiristysmomentti.****Tekninen kuvaus**

Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Tuurnan Ø:lle	16 mm
Avainkoko	6 mm
Pään Ø	20 mm
kierre M	M8
Pään paksuus K	13 mm
Tuotetyyppi	Kiinnitysruuvi

