

Garant**Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdytys, Tuurnan Ø:lle: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	575096 32
GTIN	4062406057084
Tuoteluokka	53D

Kuvaus**Malli:**Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. **Jäähdytysainerei'illä.****Käyttö:**GARANT-pyörö- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. **Huomaa kiristysmomentti.****Tekninen kuvaus**

Suositteltu kiristysmomentti	30 Nm
Avainkoko	8 mm
Tuurnan Ø:lle	32 mm
Pään Ø	56 mm
kierre M	M16
Pään paksuus K	9,5 mm
Tuotetyyppi	Kiinnitysruuvi

