

**Garant****Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdtyys, Tuurnan Ø:lle: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	575096 22
GTIN	4062406057060
Tuoteluokka	53D

**Kuvaus****Malli:**Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. **Jäähdytysainerei'illä.****Käyttö:**GARANT-pyörö- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. **Huomaa kiristysmomentti.****Tekninen kuvaus**

Pään Ø	32 mm
Suosittelu kiristysmomentti	20 Nm
Tuurnan Ø:lle	22 mm
Avainkoko	6 mm
kierre M	M10
Pään paksuus K	8,5 mm
Tuotetyyppi	Kiinnitysruuvi

