

**FAHRION®**  
FAHRION QUALITY PROTECTION**ER-kiristysholkki HP, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 14mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309373 14     |
| GTIN         | 2050001768407 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

**Pyörintätarkkuus** ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

**Huomautus:**

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 14 mm       |
| Sovitin           | ER 25       |
| Standardi         | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 2 µm      |
| tyyppi            | 430 E       |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D         | 26 mm          |
| Kokonaispituus L | 34 mm          |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |