

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteiden ja suuttimien, ER 25, Nim. kiristys-Ø d:  
14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309375 14
GTIN	2050001764652
Tuoteluokka	33F

**Kuvaus****Malli:**

**Pyörintätarkkuus** ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

**Huomautus:**

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

**Tiiviste** sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar) ja **ruiskutussuuttimet**. **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	14 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A

Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki