

FAHRION®
FAHRION QUALITY PROTECTION**ER-kiristysholkki HP, ER 8, Nim. kiristys-Ø d: 1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309365 1
GTIN	2050001765178
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	1 mm
Sovitin	ER 8
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	4004 E

Ulko-Ø D	8,5 mm
Kokonaispituus L	13,6 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki