



LED-kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: PEN



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081461 PEN |
| GTIN | 4062406056889 |
| Tuoteluokka | 02A |

Kuvaus

Malli:

Näppärä LED-kynätaskulamppu valaisinpäällä **tarkennettavalla** kohdistettuun ja tarkkaan valaisuun arvojen 10° ja 80° välillä. Kätevä taskuklipsi ja painike.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-------------|
| Paristotyyppi | Micro, AAA |
| IP-suojausluokka | IP 54 |
| Valaisuaika | 6 h |
| ATEX-vyöhyke | ei |
| Paino | 60 g |
| Lamppu | LED-moduuli |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Pään Ø | 17 mm |
| Valovirta | 120 lm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 |
| Taskulampputoiminto | Tarkennus |
| Kokonaispituus | 130 mm |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Taskulamppu |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081552 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081553 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081554 LR3 |
| Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081559 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081561 LR3 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3 | 081551 LR3 |