



LED-kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: CRI-PEN



Tilaustiedot

Tilausnumero	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

LED-LED-kynätaskulamppu tarkennettavalla valaisinpäällä, taskuklipsillä ja painikkeella. True Colour -LED **korkealla CRI-arvolla** (> 95) värien vastaavuuden havaitsemiseen.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kpl AAA-paristoja.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 54
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei
Valaisuaika	2 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2

Paristotyyppi	Micro, AAA
Valovirta	100 lm
Paino	60 g
Taskulampputoiminto	Tarkennus
CRI-arvo	95
Kokonaispituus	135 mm
Kokonaisleveys	17 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3