

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisten ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-
Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309413 10
GTIN	2050001765222
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sisältää tiivisten sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!) ja suuttimet.

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- **Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.**
- **Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	10 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4282 E

Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki