

FAHRION®
FAHRION QUALITÄTSWERKZEUGE**ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 7mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309374 7 |
| GTIN | 2050001765017 |
| Tuoteluokka | 33F |

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar). **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 7 mm |
| Sovitin | ER 25 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 2 µm |
| tyyppi | 429 E |

| | |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D | 25,7 mm |
| Kokonaispituus L | 34 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |