

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309402 4,5    |
| GTIN         | 2050001767899 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.  
Sisältää tiivisteeseen sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!).

**FAHRION®-korroosionsuojaus:**

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

**Huomautus:**

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 4,5 mm      |
| Sovitin           | ER 16       |
| Standardi         | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 10 µm     |
| tyyppi            | 4031 E      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D         | 16,7 mm        |
| Kokonaispituus L | 27,5 mm        |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |