

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION
ER-kiristysholkkisarja HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E, ER 25

Tilaustiedot

Tilausnumero	309393
GTIN	2050001766540
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus
Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii :

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Pyörintätarkkuus: ≤ 2 µm

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

