


FAHRION®
FAHRION GROUP
ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteiden ja suuttimien, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	309378 4
GTIN	2050001766373
Tuoteluokka	33F

Kuvaus
Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Tiiviste sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar) ja **ruiskutussuuttimet**. Vastaa standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm

tyyppi	469 E
Ulko-Ø D	32,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki