

**Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

**Rullavalssattu**, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

**Tekninen kuvaus**

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porien lukumäärä	41
Porausalue	6 - 10 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

### Tarvikkeet

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5

Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Kierukkapora HSSrullavalssattu N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10	115475 6-10