

**Garant****CDCT S40101, Laji: HB7125-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

CDCT S40101 HB7125-1 Laji: HB7125-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 140 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7125-1
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,1 mm

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 140 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40101
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä