

Garant**CDCT S40101, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

CDCT S40101 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,75 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,1 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min

Laji	HU7310
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 0,75 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40101
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä