

Garant**CDCT S40101, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CDCT S40101 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	TIS
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Nirkon säde	0,1 mm
Pääkäyttöalue	Ti

Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Laji	HB7410
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40101
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä