

**Garant****CDCT S40101, Laji: HB7035**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

CDCT S40101 HB7035 Laji: HB7035  
lastunmurtaja: SF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 150 m/min  
Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 60 - 150 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,1 mm
Syöttö $f$	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 150 m/min
Laji	HB7035
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Oheiskäyttö	K
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	60 - 150 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SF
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40101
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä