

**Garant****CDCT S40104, Laji: HB7410**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

CDCT S40104 HB7410 Laji: HB7410  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm
lastunmurtaja	TIS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min

Pääkäyttöalue	Ti
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7410
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40104
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä