

**Garant****CDCT S40102, Laji: HB7125-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

CDCT S40102 HB7125-1 Laji: HB7125-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 140 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7125-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 140 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä