

**Garant****CDCT S40102, Laji: HB7410**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

CDCT S40102 HB7410 Laji: HB7410  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	Ti
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,23 mm

lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7410
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä