

Garant**CDCT S40102, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Tuoteluokka	21I

Kuvaus

CDCT S40102 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,75 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU7310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,75 mm

Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	AF
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä