

Garant**CDCT S40104, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CDCT S40104 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm
Laji	HB7035

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40104
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä