

Garant**CDCT S40102, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CDCT S40102 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,23 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min
lastunmurtaja	SF
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,23 mm

Laji	HB7035
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	CDCT S40102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä