

Garant**GPCT S50104, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GPCT S50104 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 140 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7125-1
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	GPCT S50104
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä