

Garant**GPCT S50104, Laji: HB7035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GPCT S50104 HB7035 Laji: HB7035
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 60 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
Oheiskäyttö	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	60 - 150 m/min

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 150 m/min
Laji	HB7035
lastunmurtaja	SF
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GPCT S50104
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä