

Garant**GPCT S50102, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GPCT S50102 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Laji	HU7310

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AF
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	GPCT S50102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä