

Garant**GPCT S50104, Laji: HB7410**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GPCT S50104 HB7410 Laji: HB7410
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
Pääkäyttöalue	Ti
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7410
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	TIS
Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	GPCT S50104
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä