

Garant**GPCT S50102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Tuoteluokka	211

Kuvaus

GPCT S50102 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,35 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7125-1
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,35 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,05 - 0,23 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	GPCT S50102
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä